



## PB-T Serisi / Series

Model Type	A	B	ØC	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	Ağırlık Weight ( Kg )
PB-T 16x25	16	25	7	50	65	15	2	30	15	32	--	34	11	0,15
PB-T 16x40		40				23		45			40			0,24
PB-T 16x60		60				13		65			40			0,35
PB-T 18x30	18	30	9	60	80	18	2	35	18	37	--	39	13	0,22
PB-T 18x50		50				28		55			50			0,37
PB-T 18x80		80				18		85			50			0,57
PB-T 25x40	25	40	11	80	105	23	4,3	45	21	45	--	48	16	0,31
PB-T 25x60		60				33	65	--			0,38			
PB-T 25x80		80				25	90	40			47			0,42
PB-T 25x100		100				23	105	60			0,52			
PB-T 35x60	35	60	13	100	125	35	6	70	34	67	--	66	20	0,61
PB-T 35x80		80				90		40			0,80			
PB-T 35x100		100				25		110			60			1,00
PB-T 35x120		120				130		80			1,19			
PB-T 45x80	45	80	13	115	150	45	5	90	38	81	--	86	24	2,31
PB-T 45x100		100				23		110			65			2,87
PB-T 45x110		110				25		120			70			3,16
PB-T 50x120	50	120	18	135	175	35	6	130	40	86	60	92	30	3,72
PB-T 50x160		160				45		170			80			4,44
PB-T 50x200		200				60		210			90			5,17

### PB-T montaj şekli

Çok amaçlı salınım elemanı, iç kare çubuktaki boş delikten somunlu cıvata ile aparat bağlamaya uygun tasarlanmıştır. Gövde üzerinde bulunan ayaklardan montaj yapılmalıdır.

### Type PB-T installation

Multi-purpose oscillating element is designed to be adequate to fix an apparatus by a bolt across the inner square profile and a nut. It should be mounted by the stands of the body.